


# 法蘭安裝 CRFNG-40

料號: 161847

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	40
裝配位置	任何
符合標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	291 g
Material mounting	高合金鋼, 耐腐蝕
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕