


耳軸安裝件 CRLNZG-100/125

訂貨編號: 161877

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	100/125
基於標準	ISO 15552
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	739 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	高合金不鏽鋼
軸承材料	聚合物