



插頭插座, 具電纜

KMPPE-B-5

料號: 161878

FESTO

預裝配, 用於比例調壓閥



技術參數

特性	值
符合標準	DIN 47100
Cable identification	具配件
連接頻率	500
產品重量	459 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	圓形
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	M16x0.75 to EN 61076-2-106
Electrical connection 1, number of pins/wires	8
Electrical connection 1, occupied pins/wires	8
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	電纜
Electrical connection 2, connection technology	開放式終端
Electrical connection 2, number of pins/wires	8
Electrical connection 2, occupied pins/wires	8
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	5 A
浪湧強度	0.6 kV
電纜長度	5 m
電纜屬性	標準
電纜的測試條件	視需求的測試條件
電纜直徑	6.8 mm
電纜結構	8x0,25 已屏蔽
導體的額定截面	0.25 mm ²
導線末端	Cut off bluntly
防護等級	IP67
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-30 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	1
Material cable sheath	PVC
電纜外套顏色	灰色
Material housing	PA
Material screw-type lock	PA