



# 電磁閥

## MN2H-5/2-D-01-FR-S-230AC

產品代號: 161897

FESTO

符合 ISO 15407/-1標準, 具電磁線圈和手控裝置, 不具插頭插座。  
將停產的產品, 供貨至 2009.



### 技術參數

| 特性          | 值                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 閥功能         | 5/2 單電控                                                 |
| 驅動類型        | 電氣的                                                     |
| 寬度          | 26 mm                                                   |
| 標準額定流量      | 1,000 l/min                                             |
| 工作壓力        | -0.9 ... 16 bar                                         |
| 設計結構        | 活塞滑塊                                                    |
| 復位類型        | 機械彈簧                                                    |
| 保護等級        | IP65                                                    |
| 額定尺寸        | 8 mm                                                    |
| 寬度尺寸        | 27 mm                                                   |
| 排氣功能        | 可節流                                                     |
| 密封原則        | 軟性                                                      |
| 裝配位置        | 任何                                                      |
| 符合標準        | ISO 15407-1<br>VDMA 24563                               |
| 手控裝置        | 具附件, 可鎖定                                                |
| 嚮導類型        | 由嚮導控制                                                   |
| 嚮導氣源        | 外置的                                                     |
| 流量方向        | 可反向                                                     |
| 嚮導壓力        | 3 ... 10 bar                                            |
| 切換時間, 關閉    | 58 ms                                                   |
| 切換時間, 打開    | 24 ms                                                   |
| 線圈的特性參數     | 230 V AC: 60 Hz, 切換功率: 2 VA                             |
| 工作介質        | 經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 µm, 潤滑或未潤滑<br>真空                     |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 2                                                       |
| 介質溫度        | -10 ... 50 °C                                           |
| 嚮導介質        | 經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 µm, 潤滑或未潤滑                           |
| 環境溫度        | -10 ... 50 °C                                           |
| 產品重量        | 270 g                                                   |
| 電氣連接        | 插頭<br>符合 DIN 43650 標準<br>C 型                            |
| 安裝類型        | 具通孔                                                     |
| 嚮導氣口 12/14  | VDMA 24563 標準底座, 尺寸 1                                   |
| 嚮導排氣口 82/84 | 連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準<br>VDMA 24563 標準底座, 尺寸 1 |
| 氣壓連接, 氣口 1  | 連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準<br>VDMA 24563 標準底座, 尺寸 1 |
| 氣壓連接, 氣口 2  | 連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準<br>VDMA 24563 標準底座, 尺寸 1 |
| 氣壓連接, 氣口 3  | 連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準<br>VDMA 24563 標準底座, 尺寸 1 |

| 特性         | 值                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 氣壓連接, 氣口 4 | 連接板規格 26 mm, 符合ISO 15407-1標準<br>VDMA 24563標準底座, 尺寸1 |
| 氣壓連接, 氣口 5 | 連接板規格 26 mm, 符合ISO 15407-1標準<br>VDMA 24563標準底座, 尺寸1 |
| 密封件的材料訊息   | NBR                                                 |
| 外殼的材料訊息    | 壓鑄鋁                                                 |