



滑塊單元 SPZ-25-25-P-A-KF

料號: 162186
將停止供貨的產品

FESTO

具2個活塞桿 (TWIN 滑塊), 用於近接感測.

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
行程	25 mm
端點可調範圍/長度	10 mm
活塞直徑	25 mm
驅動單元的運作模式	滑塊
緩衝	氣壓緩衝和金屬固定擋塊
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	452 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	452 N
氣壓連接	M5
Material cover	鍛造鋁合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金
Material piston rod	外殼-硬化鋼