

真空產生器 VADM-140



料號: 162503

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具整合的電磁閥，用於真空開關

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	1.4 mm
網柵尺寸	22 mm
設計, 消音器	已關閉
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空
過濾等級	<= 40 µm
手動控制	推力
整合功能	電控開關閥 過濾器
閥功能	已關閉
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
最大真空度	85 %
Nominal operating pressure	0.6 MPa
額定操作壓力	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
額定操作壓力下的供氣時間	0.69 s
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
循環功率	100 %
授權	c UL us - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	290 g
電氣連接	插頭
安裝類型	具通孔 具內 (母) 螺紋 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	整合消音器
真空連接	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	鍍鎳黃銅
Material filter	PA
Material filter housing	PC
Material housing	鍛造鋁合金
Material silencer	PE POM
Material piston	POM
Material transmitter nozzle	鍍鎳黃銅