

# 真空產生器 VADMI-95



料號: 162508

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具整合的電磁閥，用於真空開關及噴氣脈衝

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## 技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	0.95 mm
網柵尺寸	18 mm
設計, 消音器	已關閉
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空
過濾等級	<= 40 µm
手動控制	推力
整合功能	噴射脈衝閥, 電動 流量控制閥 電控開關閥 過濾器 單向閥
閥功能	已關閉
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
最大真空度	85 %
Nominal operating pressure	0.6 MPa
額定操作壓力	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Air supply time at nominal operating pressure with ejector pulse	2.04 s
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
循環功率	100 %
授權	c UL us - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	240 g
電氣連接	插頭
安裝類型	具通孔 具內 (母) 螺紋 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	整合消音器
真空連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	鍍鎳黃銅

特性	値
Material filter	PA
Material filter housing	PC
Material housing	鍛造鋁合金
Material silencer	PE POM
Material piston	POM
Material transmitter nozzle	鍍鎳黃銅