

過濾器

LF-3/4-D-MIDI-A

料號: 162609

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具金屬保護杯罩

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | Midi型 |
| 系列 | D |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 40 µm |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 具有離心式分離器的燒結濾芯 |
| 最大冷凝物容積 | 43 cm ³ |
| 杯罩保護 | 金屬保護杯罩 |
| 操作壓力 | 2 ... 12 bar |
| 標準額定流量 | 3,000 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | 5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 產品重量 | 700 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G3/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G3/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material filter | PE |
| Material housing | 牙鑄鋅 |
| Material bowl | PC |