

精密過濾器組合 LFMBA-1-D-MAXI-A



料號: 162673

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

微過濾1 µm的預過濾和微過濾0.01 µm, 具金屬保護杯罩

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	0.01 µm
過濾器功效	99.9999 %
冷凝水排放	全自動
設計結構	纖維過濾器
最大冷凝物容積	80 ml
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	1.5 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體
介質溫度	1.5 ... 60 °C
殘餘油含量	0.01 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,400 g
安裝類型	線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓連接, 氣口 2	G1
材料備註	符合 RoHS
Material filter	硼酸鹽纖維
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC