



精密過濾器

LFMA-1-H-A

產品代號: 162817

FESTO

具 0,01 此慮芯, 金屬保護罩
將停止供貨, 截至日期2008



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|---------------|
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 0.01 µm |
| 過濾器功效 | 99.9999 % |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 纖維過濾器 |
| 差壓顯示 | 壓力錶 |
| 輸入壓力 1 | 0 ... 16 bar |
| 標準額定流量 | 3,400 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣 |
| 介質溫度 | 1.5 ... 60 °C |
| 殘渣油的成分 | 0.01 mg/m3 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 3,200 g |
| 安裝類型 | 具附件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1 |
| 材料備註 | 不含有黃銅和PTFE |
| 過濾器的材料訊息 | 硼 酸鹽纖維 |
| 外殼的材料訊息 | 牙鑄鋅 |