


底座

PAML-CP-186-HP3-G212

料號: 1629299

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	186
額定直徑 DN	54
系列	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
操作壓力	0 ... 50 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	4,900 g
氣壓連接, 氣口 1	G2 1/2
氣壓連接, 氣口 2	G2 1/2
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鍛造鋁合金
Material seals	NBR
Material screws	不鏽鋼