


底座

PAML-CP-186-HP3-G14

料號: 1629300

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------------|--|
| 尺寸 | 186 |
| 額定直徑 DN | 54 |
| 系列 | L |
| Operating pressure MPa | 0 ... 5 MPa |
| 操作壓力 | 0 ... 50 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 介質溫度 | 5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 產品重量 | 4,700 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of connecting plate | 鍛造鋁合金 |
| Material seals | NBR |
| Material screws | 不鏽鋼 |