



直線驅動器 DGPL-1 5/8"- -PPV-A-KF-B

料號: 162943

FESTO

用於近接式感測，無桿，驅動器與活塞鎖定連接，兩端可調節緩衝。
該產品只可從Festo美國訂購



代表範例

技術參數

| 特性 | 值 |
|-------|--------------------------------|
| 行程 | 10 ... 3,000 mm |
| 活塞直徑 | 1 5/8" |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 液壓緩衝器，硬性特徵曲線 |
| 導向 | 迴圈滾珠軸承導向 |
| 驅動器原理 | 正-鎖定 (槽) |
| 操作壓力 | 1.5 ... 8 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 緩衝長度 | 30 mm |
| 氣壓連接 | NPT1/4-18 |