

扁平型氣缸 DZF-1"" - -A-P-A

訂貨編號: 162974

FESTO



資料表

特性	值
行程	0,04 in...8 in
活塞直徑	1 ""
活塞桿的扭轉間隙 (+/-)	1 deg
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
工作模式	雙作用
扭矩/導向保護	橢圓形活塞
工作壓力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	247 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	295 N
0 mm 行程的移動質量	40 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	22 g
每 10 m 行程的附加重量	6 g
0 mm 行程的基本重量	168 g
氣動介面	10-32 UNF-2B
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	FPM TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼