


# 連接電纜

KVIA-5

料號: 163960

FESTO

用於類比單元



## 技術參數

| 特性         | 值             |
|------------|---------------|
| 裝配位置       | 任何            |
| 工作電壓範圍 AC  | $\leq 250$ V  |
| 容許的電流負載    | 1 A           |
| 防護等級       | IP65          |
| 環境溫度       | -30 ... 80 °C |
| 產品重量       | 306 g         |
| 電氣連接       | 直式插頭          |
| 電纜結構       | 6x0,25        |
| 電纜直徑       | 8 mm          |
| 電纜長度       | 5 m           |
| 安裝類型       | 具套筒螺帽         |
| 外殼的材料訊息    | PBT           |
| 電纜護套的材料訊息  | PVC           |
| 壓接連接件的材料訊息 | 青銅<br>鍍銀和鍍金   |