


連接電纜

KVIA-10

料號: 163961

FESTO

用於類比單元



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	≤ 250 V
容許的電流負載	1 A
防護等級	IP65
環境溫度	-30 ... 80 °C
產品重量	567 g
電氣連接	直式插頭
電纜結構	6x0,25
電纜直徑	8 mm
電纜長度	10 m
安裝類型	具套筒螺帽
外殼的材料訊息	PBT
電纜護套的材料訊息	PVC
壓接連接件的材料訊息	青銅 鍍銀和鍍金