

連接電纜 KMP3-25P-22-X


料號: 163971
將停止供貨的產品

FESTO

用於閩島 CPV.

可提供的電纜長度為 1 到 99 m

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔
裝配位置	任何
電氣連接	插頭插座 Sub-D 25-pin
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電流負載	3 A
電纜直徑	12 mm
電纜結構	24x0,25
防護等級	IP65
環境溫度	-30 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
材料備註	符合 RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	銅合金 鍍金