

T 型快插接頭 CRQST-3/8-12

訂貨編號: 164207

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 8.1 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 設計 | T 型 |
| 套組規格 | 1 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...10 bar |
| 關於工作壓力的提示 | 水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水（液態，無冰） |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - 極高的耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 環境溫度 | -15 °C...120 °C |
| 產品重量 | 85 g |
| 輸出數量 | 2 |
| 供應管線數量 | 1 |
| 合適的電纜 | PFAN |
| 安裝方式 | 外六角形，規格 21 mm |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 R3/8 |
| 氣動介面，氣口 2 | 用於 12 mm 外徑的氣管 |
| 旋入螺釘的材料 | 高合金不鏽鋼 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 釋放環材料 | 高合金不鏽鋼 |
| 氣管密封件材料 | FPM |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 止推環材料 | 高合金不鏽鋼 |