

飛輪裝置 FLSM-40-L

料號: 164233

FESTO


用於半旋轉驅動器 DSM.

根據要求，

可提供具有ATEX認證的驅動器。在數據頁中有關"ATEX認證",

"ATEX環境溫度"以及"CE標籤"等的數據內容，

只和具有這些認證的驅動器相關



技術參數

特性	值
尺寸	40
旋轉方向	逆時針旋轉
裝配位置	任何
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	19.98 Nm
產品重量	2,350 g
Material housing	鍛造鋁合金
Material sleeve	外殼-硬化鋼
Material shaft	外殼-硬化鋼