


直角式插頭插座

PEV-1/4-WD-LED-230

料號: 164275

FESTO

用於壓力開關, 具 LED



技術參數

特性	值
符合標準	EN 175301-803
工作狀態顯示	黃色 LED 綠色 LED
安裝類型	收緊
Cable outlet	Angled
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type A based on EN 175301-803
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 1, occupied pins/wires	4
Electrical connection 1, type of mounting	Central screw M3
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection technology	螺紋介面
Electrical connection 2, number of pins/wires	5
Electrical connection 2, occupied pins/wires	5
工作電壓範圍 DC	140 ... 180 V
工作電壓範圍 AC	150 ... 230 V
在40°C時的可接受電流負載	8 A
電纜螺紋連接	Pg11
容許的電纜直徑	4.5 ... 11 mm
端子截面	0.25 ... 1.5 mm ²
防護等級	IP65
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-40 ... 80 °C
Note on ambient temperature	Note derating
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA6 加強
外殼顏色	透明
Material electrical contact	黃銅 鍍鎳 經過電鍍