


# 標準氣缸 ESN-1/2"-2"-P-B

產品代號: 164380

FESTO

符合 DIN ISO 6432 標準, 終端帶彈性緩沖環.. 多種安裝方式, 帶或不帶安裝附件.

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.



## 技術參數

| 特性                | 值  |
|-------------------|--|
| 行程                | 2 "  |
| 活塞直徑              | 1/2"   |
| 基於標準              | ISO 6432   |
| 緩衝                | P: elastische D 鄧pfungsringe/-platten beidseitig |
| 活塞杆末端             | 陽螺紋  |
| 工作壓力              | 1.2 ... 10 bar                                   |
| 工作模式              | 單作用<br>推的動作                                      |
| 工作介質              | 干燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑                                 |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2  |
| 環境溫度              | -20 ... 80 °C                                    |
| 6 bar時的理論作用力, 進程  | 61 N   |
| 每 10 mm 行程的附加質量繫數 | 64 g   |
| 氣動連接              | M16x1,5  |
| 蓋子的材料信息           | 鍛造鋁合金  |
| 密封件的材料信息          | NBR<br>TPE-U(PU)                                 |
| 活塞杆的材料信息          | 高合金鋼, 耐腐蝕  |
| 氣缸缸筒的材料信息         | 高合金鋼, 耐腐蝕  |