


# 限位開關配件

## QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

料號: 164855

FESTO



### 技術參數

特性	值
基於標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	有角的
裝配位置	任何
測量原則	氣壓
切換位置指示器	否
操作壓力	-0.95 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 60 °C
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	EPDM
用於外殼端蓋的材料須知	PC
用於外殼插座的材料須知	PA
用於操控台的材料須知	高合金鋼, 耐腐蝕