

止動氣壓缸 STAF-32-20-P-A-K

料號: 164880



將停止供貨的產品

具旋轉手桿及內建法蘭板

該產品不可用於流質環境。該產品易於更改成雙動氣壓缸

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
行程	20 mm
活塞直徑	32 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	垂直
操作模式	單動 拉的動作
設計結構	活塞桿具雙曲肘桿
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	單端活塞桿
防止扭轉/導向	導向桿
操作壓力	1.5 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
環境溫度	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	480 N
產品重量	750 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接	M5
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
Material cover	鋁
Material seals	NBR
Material housing	鋁
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material roll	POM