


# 止動氣壓缸 STAF-80-40-P-A-K

產品代號: 164895

FESTO

具旋轉手桿及內建法蘭板  
該產品不可用於流質環境。該產品易於更改成雙作用氣壓缸。



## 技術參數

特性	值
行程	40 mm
活塞直徑	80 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	垂直
操作模式	單作用 拉的動作
設計結構	具擺桿夾緊裝置的活塞桿
位置檢測	用於近接式感測器
多樣型	單端活塞桿
防止扭轉/導向	導向桿
工作壓力	1 ... 10 bar
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	5 ... 60 °C
衝擊力	6,400 N
產品重量	6,700 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接	G1/8
材料備註	不含有黃銅和PTFE
蓋子的材料訊息	鋁
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	鋁
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕