

分支模組 FRM-1/2-D-MIDI



料號: 164953

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具 4 個接口的氣路板

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------|---------------------------------------|
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 分支模組 |
| 操作壓力 | 0 ... 16 bar |
| 主流方向1-->2時的標準額定流量 | 8,200 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 輸出口的空气純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 502 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/2 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/2 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G1/2 |
| 氣壓連接, 氣口 4 | G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 壓鑄鋁 |