

光纖電纜 SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

訂貨編號: 165356

FESTO



資料表

特性	值
測量方法	光導 漫反射式感測器
環境溫度	-20 °C...160 °C
尺寸	M6
產品重量	34 g
外殼材質	黃銅 鍍鉻
設定範圍上限	100 mm
移動安裝的環境溫度	-20 °C...120 °C
防護等級	IP54
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L