



壓力開關

PEV-1/4-B-CT

產品代號: 165869

FESTO

供貨具插座
將淘汰的產品，供貨至 2010.



技術參數

特性	值
授權	CCC
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU low 電壓 指導原則
材料備註	不含有黃銅和PTFE
測定變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子壓力轉換開關
工作壓力	1 ... 12 bar
工作介質	壓縮空氣, 經過濾, 未潤滑 過濾、已潤滑的壓縮空氣 水 礦物油
介質溫度	-20 ... 80 °C
環境溫度	-20 ... 80 °C
切換元件功能	轉接開關
最大切換頻率	3 Hz
最大開關輸出電壓, AC	250 V
最大的轉換輸出電壓 DC	125 V
最大輸出電流	5,000 mA
電氣連接	A型 插頭 符合DIN 43650標準 方塊形結構
安裝類型	具通孔
裝配位置	任何
氣壓連接	G1/4
產品重量	220 g
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金
工作狀態顯示	黃色 LED
臨界值的範圍	1 ... 12 bar
保護等級	IP65