

螺旋型塑料氣管

PPS-6-15-1/4-CT-BL

產品代號: 165872

FESTO

聚醯胺, 具 2 個可旋轉管接頭和密封圈(不可用於食品工業).
將停產的產品, 供貨至 2011.



技術參數

特性	值
工作長度	15 m
外徑	7.8 mm
塊長度	0.8 m
內徑	6.2 mm
線圈直徑	75 mm
繞線圈數	86
和溫度相關的工作壓力	-0.95 ... 17.2 bar
工作介質	過濾壓縮空氣 真空
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-30 ... 80 °C
產品重量	472 g
氣壓連接	G1/4
顏色	藍色
材料訊息, 連接螺紋	鍛造鋁合金 陽極氧化處理
材料備註	不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS
材料訊息, 防止扭結	鋼 經過電鍍
氣管的材料訊息	PA-P