


# 擴展模組

## CMGA-E1-DN

料號: 1680829

FESTO



### 技術參數

特性	值
邏輯輸入工作範圍	20.4 ... 28.8 V
額定DC電壓, 邏輯電源	24 V
邏輯電源的容許範圍	-15% - 20%
額定工作電壓 DC	24 V
額定電流, 邏輯電源	<= 2 A
電力消耗 24 V	<= 2.4 W
編碼器接口輸入, 功能	否
顯示	LED
控制元件	DIP 開關 旋轉編碼開關
防護等級	IP20
環境溫度	0 ... 50 °C
儲藏溫度	-10 ... 70 °C
產品重量	110 g
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
安裝類型	具頂部導軌
裝配位置	垂直 自由對流
匯流排連接	5-pin
Fieldbus接口	DeviceNet
最大fieldbus傳輸速度	0.5 Mbit/s
材料備註	符合 RoHS 含有 PWIS