


# 球閥

## VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

料號: 1686636

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.



### 技術參數

特性	值
設計結構	2位球閥
驅動類型	機械的
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	Rp1/2
切換位置指示器	槽的方向 = 流動方向
法蘭孔的樣式	F03 F04
內徑	16 mm
額定直徑 DN	15
閥功能	2/2
手動控制	無
流量方向	可反向
製程閥的額定壓力	63
驅動扭矩	10 Nm
基於標準	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 Water (no water vapour) 中性液體 應其他介質需求
介質溫度	-10 ... 200 °C
流量 Kv	19.4 m3/h
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
外殼的材料編號	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-加強
Material ball	高合金鋼, 耐腐蝕
球體的材料編號	1.4408
Material shaft	高合金鋼, 耐腐蝕
軸的材料編號	1.4401
產品重量	650 g
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress