

# 球閥 VZBA-2'''-WW-63-T-22-F0507-V4V4T

訂貨編號: 1686699

FESTO



## 資料表

| 特性    | 值           |
|-------|-------------|
| 結構特點  | 二通型球閥       |
| 驅動方式  | 機械          |
| 密封原理  | 軟密封         |
| 安裝位置  | 可選          |
| 安裝方式  | 管式安裝        |
| 過程閥連接 | 焊接式末端/焊接式末端 |

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 開關位置指示器             | 插槽方向 = 流向   |
| 法蘭孔型                | F05<br>F07  |
| 內徑                  | 50 mm   |
| 公稱通徑 DN             | 50  |
| 閥功能                 | 2/2   |
| 手動裝置                | 無   |
| 流向                  | 可逆  |
| 標稱壓力 PN             | 63  |
| 驅動扭矩                | 44 Nm   |
| 基於標準                | DIN 3202-S13<br>ISO 5211  |
| 中等                  | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性氣體<br>水 - 無水蒸氣<br>中性流體<br>按要求提供其他介質 |
| 介質溫度                | -10 °C...200 °C   |
| 流量 Kv               | 275 m³/h  |
| 材料說明                | RoHS 合規   |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III  |
| 外殼材質                | 高合金不鏽鋼  |
| 外殼物料編號              | 1.4408  |
| 密封件材質               | PTFE<br>加強型聚四氟乙烯  |
| 滾珠材料                | 高合金不鏽鋼  |
| 滾珠的物料編號             | 1.4408  |
| 軸材質                 | 高合金不鏽鋼  |
| 編號軸材料               | 1.4401  |
| 產品重量                | 4550 g  |
| CE 認證 (見合格聲明)       | 符合歐盟壓力設備指令  |
| CE 標記 (見合格聲明)       | 符合英國壓力設備法規  |
| 防爆                  | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX)              |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 3 - 高耐腐蝕能力  |