

# 重載導軌

## HD-12- -

產品代號: 170024


FESTO

### 可配置

要進行配置，必須先將產品加入到購物籃中

數據頁上所給出的技術參數和相關的附件不一定完全與本產品相匹配，具體要看配置情況

將停產的產品，供貨至 2009.



代表範例

## 技術參數

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
尺寸	12
行程	10 ... 1,550 mm
裝配位置	任何
導向	循環滾珠軸承導向
設計結構	無驅型導向軸
最高速度	3 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大輸出力Fy	1,120 N
最大輸出力Fz	1,120 N
最大扭矩Mx	33.6 Nm
最大扭矩My	50.4 Nm
最大扭矩Mz	49 Nm
移動質量	330 g
0 mm行程時的移動質量	330 g
每10 mm 行程所增加的重量	46 g
0 mm行程時的基本重量	1,370 g
導向元件的材料訊息	鋼
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金 陽極氧化處理