


設定點模組 SPC200-2AI-U

料號: 170177

FESTO



技術參數

特性	值
最大的放大錯誤	0.2 %
參考電壓的絕對精度	0.4 %
類比輸入數目	2
解析度	12 Bit
輸入過濾器	低通, 16 Hz
輸入電壓範圍	0 ... 10 V
參考電壓源的最大負載電流	8 mA
最大偏移誤差	1.5 mV
最小輸入電阻	200 kOhm
參考電壓	10 V
典型的電流消耗, 插入式模組	10 mA
產品重量	55 g
轉換器的絕對精度	< 0,3 % FS
非線性度	3 LSB
電氣連接, 輸入	端子條 9-pin
安裝空間	從 3 起