


Mini 滑塊 SLT-25-20-P-A

料號: 170575

FESTO

具高精度，耐重載的滾珠導軌和可調終端擋塊



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------------------|
| 行程 | 20 mm |
| 端點可調範圍/長度 | 12 mm |
| 活塞直徑 | 25 mm |
| 驅動單元的運作模式 | 軛鐵 |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 導向 | 滾珠軸承籠球導向 |
| 設計結構 | 軛鐵動力學 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 操作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 在端點位置的衝擊能量 | 0.5 Nm |
| 最大輸出力Fy | 1,460 N |
| 最大輸出力Fz | 1,460 N |
| 最大扭矩Mx | 16 Nm |
| 最大扭矩My | 16 Nm |
| 最大扭矩Mz | 16 Nm |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 495 N |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 590 N |
| 運動質量 | 905 g |
| 產品重量 | 1,834 g |
| 其它可用接口 | 參見產品圖紙 |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 |
| Material cover | 鍛造鋁合金 |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |