



電調壓閥

PREL-186-HP3-V1-V-40CFX2-1

料號: 1709209

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	186
額定直徑 DN	45
系列	L
裝配位置	垂直
驅動類型	電動
設計結構	電控可調調壓閥
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
安全功能	Exhausting the control chamber
性能等級 (PL)	Exhausting the control chamber/category 3, Performance Level d
操作壓力	0 ... 50 bar
壓力控制範圍	0.4 ... 40 bar
最大壓力遲滯	0.1 bar
額定工作電壓 DC	24 V
信號範圍, 類比輸出	0 - 10 V
信號範圍, 類比輸入	0 - 10 V
設定值/實際值	電壓類型 0 - 10 V
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令 根據 EU 機器設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	5 ... 50 °C
環境溫度	5 ... 50 °C
授權	SE Type Test Certification
電氣連接輸入	插頭, M12, 5-pin, A編碼
電氣連接輸出	插頭, M12, 5-pin, A編碼
安裝類型	選配 在空氣調理單元上 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓接口, 11	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1
氣壓接口 22	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1
氣壓接口 82	G1/2
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
Material underneath cover	鋁 電鍍
Material spring	彈簧鋼
Material housing	鋁 電鍍