


軸介面 SPC-AIF-SUP-24DC

料號: 171182

FESTO

用於軸接口串線.



技術參數

特性	值
最大電流消耗	3 A
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	-5 % / +25 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
抗持續衝擊強度, 符合 DIN/IEC 68 標準, 第2 - 82部分	按照嚴格等級 2 進行測試
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
抗震性, 符合 DIN/IEC 68, parts 2 - 6	按照嚴格等級 2 進行測試
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	150 g
電氣連接, 負載電源	插頭 圓形設計 M12x1 5-pin
電接口, AIF IN	插頭 圓形設計 M9 5-pin
電接口, AIF OUT	插頭插座 圓形設計 M9 5-pin
電纜長度	0.2 m