

# 開關閥 HEE-D-MAXI-230



料號: 172964

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於空氣調理單元, 不具有 FRB 螺栓的螺紋連接板

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

| 特性   | 值   |
|--|---|
| 設計結構   | 活塞滑塊  |
| 驅動類型   | 電動  |
| 密封原理   | 軟性  |
| 排氣功能   | 不可節流  |
| 手動控制   | 位置鎖定  |
| 復位類型   | 機械彈簧  |
| 嚮導類型   | 由嚮導控制   |
| 閥功能  | 3/2 常閉, 單穩態   |
| 操作壓力   | 2.5 ... 16 bar  |
| 循環功率   | 100 %   |
| 線圈的特性參數                                      | 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA          |
| 容許的電壓波動                                      | -14 % / +10 %   |
| 操作介質   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體                                 |
| 注意: 操作和嚮導介質                                  | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)  |
| 耐腐蝕等級 CRC                                    | 2 - Moderate corrosion stress   |
| 材料備註   | 符合 RoHS   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 介質溫度   | -10 ... 60 °C   |
| 環境溫度   | -10 ... 60 °C   |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | 根據 EU 低電壓設備指導原則   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment                           |
| 安裝類型   | 線路安裝<br>具配件   |
| 裝配位置   | 任何  |
| 流量方向   | 不可逆   |
| 產品重量   | 800 g   |
| 氣壓連接, 氣口 3                                   | G3/8  |
| 輸出口的空气純淨度                                    | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體                                 |
| 電氣連接   | Plug pattern type C to EN 175301-803<br>插頭<br>符合 DIN EN 175301-803 標準 |
| Signal status display                        | 具配件   |
| Material seals                               | NBR   |
| Material housing                             | 壓鑄鋁   |