


堵頭 QSP17-PTB

訂貨編號: 172996

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 設計 | 直列式設計 |
| 套組規格 | 1 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | 0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | 0.95 bar...10 bar |
| 海事分類 | 參見證書 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 4.7 g |
| 安裝方式 | 固定銷 |
| 氣動介面，氣口 1 | 壓簧 17 mm |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | PA |
| 氣管密封件材料 | NBR |