



吸盤 VAS-1-M3-NBR

料號: 173437

FESTO

密封圈, 未包含在供貨範圍內.



技術參數

特性	值
額定尺寸	0.4 mm
吸盤直徑	1 mm
有效吸氣直徑	0.8 mm
設計結構	真空接口位於頂部 圓形, 標準
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-20 ... 80 °C
70%真空時的起步阻力	0.035 N
安裝螺紋	M3
吸盤安裝件	M3
真空連接	M3
肖氏硬度	55 +/- 5
凸緣螺絲的材料訊息	牙鑄鋅
吸盤的材料訊息	NBR