


減壓閥 LR-3/4-D-O-MAXI-NPT

訂貨編號: 173669

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---|
| 尺寸 | Maxi |
| 系列 | D |
| 安裝位置 | 可選 |
| 控制器功能 | 輸出壓力常數 |
| 工作壓力 | 16 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.4 bar |
| 標準標稱流量 | 11000 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 700 g |
| 安裝方式 | 是否要： 面板式安裝 管式安裝 |
| 氣動介面，氣口 1 | 3/4 NPT |
| 氣動介面，氣口 2 | 3/4 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質 | 壓鑄鋅 |