

過濾器 LF-1/2-D-5M-MIDI-NPT

訂貨編號: 173694

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | Midi |
| 系列 | D |
| 安裝位置 | 垂直 |
| 過濾等級 | 5 µm |
| 冷凝水排放裝置 | 手動裝置，非鎖定式 |
| 最大冷凝容積 | 43 cm ³ |
| 保護罩 | 金屬保護罩 |
| 工作壓力 | 0 bar...16 bar |
| 標準標稱流量 | 2000 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 安裝方式 | 是否要： 管式安裝 透過安裝支架 |
| 氣動介面，氣口 1 | 1/2 NPT |
| 氣動介面，氣口 2 | 1/2 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 過濾器材料 | PE |
| 外殼材質 | 壓鑄鋅 |
| 碗罩材料 | PC |