

# 油霧器 LOE-1/2-D-MIDI-NPT



料號: 173824

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具金屬保護杯罩

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

特性	值
最大儲油能力	110 cm <sup>3</sup>
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	16 bar
油霧器起作用所需的最小流量	8 l/min
標準額定流量	6,100 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/2 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material bowl	PC