


油霧器 LOE-3/4-D-MIDI-NPT

訂貨編號: 173825

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 最大貯油量 | 110 cm ³ |
| 保護罩 | 金屬保護罩 |
| 工作壓力 | 16 bar |
| 油霧器功能的最小流量 | 8 l/min |
| 標準標稱流量 | 6300 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明 | 不可用潤滑介質工作 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 安裝方式 | 具有附件 |
| 氣動介面，氣口 1 | 3/4 NPT |
| 氣動介面，氣口 2 | 3/4 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 碗罩材料 | PC |