

# 空氣調理單元 FRC-1-D-5M-MAXI-A-NPT


料號: 173889

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

過濾器/調壓閥/油霧器組合, 5 µm 過濾精度, 具金屬保護杯罩,  
具自動冷凝水排放裝置

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

| 特性               | 值  |
|------------------|--|
| 尺寸               | Maxi   |
| 裝配位置             | 垂直   |
| 冷凝水排放            | 全自動  |
| 過濾等級             | 5 µm   |
| 操作壓力             | 2 ... 12 bar                                     |
| 標準額定流量           | 7,200 l/min                                      |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9-]<br>惰性氣體            |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                               |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 2 - Moderate corrosion stress                    |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 輸出口的空氣純淨度        | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8-]<br>惰性氣體 |
| 介質溫度             | -10 ... 60 °C                                    |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                                    |
| 產品重量             | 2,520 g  |
| 安裝類型             | 線路安裝<br>具安裝支架<br>選配                              |
| 氣壓連接, 氣口 1       | 1 NPT  |
| 氣壓連接, 氣口 2       | 1 NPT  |
| 材料備註             | 符合 RoHS  |
| Material housing | 牙鑄鋅  |
| Material bowl    | PC   |