


耳軸安裝件 ZNCF-40

訂貨編號: 174412

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
基於標準	ISO 15552
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	285 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄不鏽鋼
螺絲材料	鋼 鍍鋅