


液壓緩衝器組件

YHD-12

產品代號: 174543

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	7
行程	5 mm
緩衝	硬特性 自調節
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	3 m/s
復位時間短	0.2 s
復位時間長	1 s
操作模式	單作用 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-10 ... 80 °C
緩衝長度	5 mm
最大制動力	300 N
單位行程的最大能量消耗	2 J
每小時的最大能源消耗	12,000 J
最大殘餘能量	0.01 J
復位力	0.7 N
產品重量	18 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料訊息	NBR TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	黃銅 鍍鎳
活塞桿的材料訊息	高合金鋼