



近接感測器 SIES-Q8B-NO-K-L

料號: 174550

FESTO

電感式, 具電纜, 可齊平安裝, 常閉功能, 負切換



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	符合 RoHS
額定切換距離	1.5 mm
可靠的切換距離	1.2 mm
縮小係數	鋁 = 0.45 不鏽鋼, St 18/8 = 0.8 銅 = 0.4 黃銅 = 0.55 鋼, St 37 = 1.0
環境溫度	-25 ... 70 °C
重複精度	0.07 mm
開關輸出	NPN
切換元件功能	常閉觸點
最大切換頻率	3,500 Hz
最大切換頻率, DC	1,500 Hz
最大輸出電流	200 mA
電壓降	2 V
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
殘餘波動	10 %
無效電流	<= 10 mA
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	3芯 電纜
電纜長度	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
尺寸	8x8x40 mm
安裝類型	具內 (母) 螺紋 齊平
產品重量	39 g
Material housing	牙鑄鋅 鍍鎳 鍍鎳
工作狀態顯示	黃色 LED
防護等級	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L