


聯軸器
EAMC-65-90-25-32
料號: 1745817

FESTO



技術參數

特性	值
支架直徑 1	25 mm
支架直徑2	32 mm
尺寸	65
額定長度	90 mm
裝配位置	任何
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	417 kgmm ²
可傳遞扭矩	92 Nm
產品重量	535 g
材料備註	符合 RoHS