

插頭插座, 具電纜

KMEB-2-230-5

料號: 174847

FESTO

預裝配, 用於 MEBH-, MOEBH- 型閥和 N2- 型電磁線圈



技術參數

特性	值
安裝類型	通過M2.5中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	400 g
電氣連接	4-pin 直角式插頭插座 Plug pattern type C to EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803標準
額定工作電壓, AC	230 V
保護性接地	已可供應
電纜長度	5 m
電纜直徑	6.2 mm
電纜結構	3x0,75
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 80 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA POM
Material electrical contact	青銅