



單向節流閥 GRGA-M3-QS-3

料號: 175044
將停止供貨的產品

排氣節流閥, 具 QS 型接頭

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	QS-3
氣壓連接, 氣口 2	M3
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	41 l/min
逆止方向上的標準額定流量	27 ... 50 l/min
操作壓力	0.2 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
裝配位置	任何
節流方向上的標準流量: 6 -> 0 bar	95 l/min
鎖定方向上的標準流量: 6 -> 0 bar	75 ... 110 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	0.3 Nm
產品重量	14 g
Material of threaded plug	黃銅 鍍鎳
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	黃銅
Material swivel fitting	牙鑄鋅